



## Rollos de limpieza de plantillas de fine pitch (FP)

- Exclusivo tejido FP de MicroCare diseñado para aplicaciones de impresión de plantillas de *fine pitch*
- Tejido hidrogenado de última generación, aproximadamente un 20 % más resistente y un 50 % más absorbente que los materiales no tejidos de poliéster/celulosa actuales
- Reemplazo exacto de los rollos de fabricantes de equipo original (OEM), incluidos el largo y el núcleo

### Información del producto

Las toallitas para plantillas FP de MicroCare, duraderas y absorbentes, eliminan la necesidad de usar solventes durante la limpieza automática de la parte inferior de las plantillas. Esto le permite reducir el consumo de papel, acelerar la impresión y mejorar el rendimiento para ahorrar dinero.

PRODUCTO	NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO
MPM Premium FP	MCC-101DA	11,89 m de largo x 0,45 m de ancho (39 ft x 18 in)
DEK Premium FP	MCC-105DA	9,14 m de largo x 0,53 m de ancho (30 ft x 20,89 in)
Panasonic Premium FP	MCC-108DA	10 m de largo x 0,36 m de ancho (33 ft x 14,18 in)
EKRA Premium FP	MCC-J174DA	6,71 m de largo x 0,5 m de ancho (22 ft x 19,68 in)

*La información expuesta aquí se basa en datos que se consideran fiables. MicroCare no ofrece ninguna garantía expresa ni implícita en cuanto a su precisión y no asume ninguna responsabilidad derivada de su uso por parte de terceros. Esta publicación no debe tomarse como una licencia para operar ni infringir ninguna patente que no se describa expresamente en este documento.*



MicroCare.com



¡Síguenos!

#### MicroCare, LLC

595 John Downey Drive  
New Britain, CT 06051 USA  
CAGE: OATV9  
Tel: +1 860 827 0626  
Toll Free: 1 800 638 0125  
Email: TechSupport@MicroCare.com

#### MicroCare U.K. Ltd

Unit 4, Whitehall Court  
Leeds  
LS12 5SN UK  
Tel: +44 (0) 113 3609019  
Email: MCCEurope@MicroCare.com

#### MicroCare Asia Pte Ltd

102E, Pasir Panjang Road  
Citilink, #05-06  
Singapore 118529  
Tel: +65 6271 0182  
Email: TechSupport@MicroCare.sg

### Datos técnicos

Grosor	0,279 mm/11 mil
Capacidad de absorbencia	Intrínseca: 7,71 ml/g
	Extrínseca: 445 ml/m <sup>2</sup>
Residuo no volátil (NVR)	Agua desionizada: 0,19 mg/g
	Alcohol isopropílico: 0,21 mg/g
Iones	Sodio: 27 ppm
	Cloruro: 27 ppm

\* Póngase en contacto con MicroCare para obtener detalles específicos.

Notas:

1. Los datos que se muestran son valores típicos y no deben utilizarse como especificaciones del producto.
2. Las comparaciones de productos válidas solo se pueden obtener mediante pruebas en paralelo en el mismo establecimiento de prueba, en condiciones similares. Puede haber datos actuales o de comparación disponibles.
3. MicroCare hace recomendaciones generales sobre qué toallitas son adecuadas para diferentes clasificaciones de salas estériles. Sin embargo, las aplicaciones específicas pueden afectar esas recomendaciones. La decisión final es responsabilidad del usuario final para su aplicación en particular.